

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	158 mm
Totale breedte	62 mm
Totaal gewicht	0,95 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	35 mm
Zwenk radius	97,5 mm
Draaicirkel	195 mm
Diameter koepel	62 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Loopvlak	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	2
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

IF Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

Bestelnummer 00002861
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

