

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-------------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Duratech silent |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 160 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 320 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 0,4 kg |

KOLO

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Materiál středu | Tlumení, hybridní materiál |
| Materiál běhounu | Polyamid |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 36 mm |
| Průměr otvoru pro Šroub | 12 mm |
| Délka náboje | 44 mm |
| Šířka středu kola | 36 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Objednáací číslo 00033610
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

