

# DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Pasūtījuma numurs 00829536



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	74 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	80 mm
Korpusa platums	74 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	700 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	560 kg
Statiskā kravnēsība	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,449 kg

# DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Pasūtījuma numurs 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

