

## SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Supratech                  |
| Typ                         | Kolo                       |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                     |
| Elektrické vodivé           | Ne                         |
| Nerezové                    | Ne                         |
| Statická Nosnost            | 200 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková hmotnost            | 0,24 kg                    |

## KOLO

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen             |
| Materiál běhounu        | Termoplastická pryž     |
| Ložisko                 | Valivé ložisko          |
| Barva Kola              | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra             |
| Průměr                  | 125 mm                  |
| Šířka Běhoun            | 32 mm                   |
| Průměr otvoru pro Šroub | 12 mm                   |
| Délka náboje            | 34,9 mm                 |
| Šířka středu kola       | 32 mm                   |
| Tvrдост Běhoun (A)      | 87 Obuv A               |

# SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

Objednáací číslo 00030821  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

