INFORMACE O PRODUKTU

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,24 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	34,9 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

Objednací číslo 00030821

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH