

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ○ ○ ○ ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Footmaster                 |
| KorpUSA tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 1500 kg                    |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                         |
| Nerūsējošais                         | Nē                         |
| Statiskā kravnesība                  | 1500 kg                    |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                     |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 90 °C                      |
| Kopējais augstums                    | 132 mm                     |
| Kopējais platums                     | 116 mm                     |
| Kopējais svārs                       | 3,2 kg                     |

## KRONŠTEINIS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Krāsa               | Balta  |
| Ofsets              | 69 mm  |
| Pagrieziena rādiuss | 117 mm |
| Grozāms savienojums | 234 mm |
| Kupola diametrs     | 116 mm |

## RITENIS

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gūltnis            | Cuscinetto a rulli, smorzante |
| Ritenis krāsa      | Zils                          |
| Diametrs           | 90 mm                         |
| Protektora platums | 56 mm                         |
| KorpUSA platums    | 56 mm                         |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Plāksnes garums                        | 100 mm |
| Plāksnes platums                       | 100 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 70 mm  |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 70 mm  |
| Plāksnes atveres diametrs              | 13 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Pasūtījuma numurs 00062084  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

