

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvesība pie 3 km/h	1500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	1500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	132 mm
Kopējais platums	116 mm
Kopējais svars	3,2 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	69 mm
Pagrieziena rādiuss	117 mm
Grozāms savienojums	234 mm
Kupola diametrs	116 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Zils
Diametrs	90 mm
Protektora platums	56 mm
Korpasa platums	56 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	100 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres diametrs	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Pasūtījuma numurs 00062084
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

