

## ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ○ ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Alpha                       |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko              |
| Standardní                  | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 100 kg                      |
| Statický Nosnost            | 200 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                       |
| Celková výška               | 161 mm                      |
| Celková hmotnost            | 1,728 kg                    |

## KOLO

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen      |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma černá |
| Ložisko            | Valivé ložisko   |
| Šroub              | Šroub s maticí   |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra      |
| Průměr             | 125 mm           |
| Šířka Běhoun       | 37 mm            |
| Tvrdost Běhoun (A) | 85 Obuv A        |

## UCHYCENÍ

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice   | Široký               |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody    |
| Offset         | 55 mm                |
| Radius otočení | 117,5 mm             |
| Otočné rušení  | 235 mm               |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

