

OMIKRON TWIN


9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Objednáací číslo 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	2500 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	3750 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	275 mm
Stavební výška	189 mm
Celková hmotnost	21,99 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	Průhledný Povlak
Vyosení	60 mm
Poloměr otáčení	160 mm
Průměr otáčení	332 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	200 mm
Šířka plotny	160 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	160 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Objednáací číslo 00801584
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

