

## AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 80 kg                       |
| Elektromosan vezető               | ✓                           |
| Statikus teherbírás               | 160 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 138 mm                      |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                               |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapág                       | Kúpos golyóscsapág                      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                  |
| Átmérő                       | 100 mm                                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                              |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anyag        | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó     |
| Ellensúlyoz  | 38 mm              |
| Körbeforgás  | 88 mm              |
| Körbeforgás  | 176 mm             |

## SZERELVÉNY

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa         | Szintetikus feszítő, kerek                                |
| Befeszítőcsap (minimális) | 19 mm                                                     |
| Befeszítőcsap (minimális) | 21,5 mm                                                   |
| Típek                     | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

# AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

