

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Numero d'ordine 00036676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila stainless
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	40 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	43 mm
Peso complessivo	0,2 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Larghezza corpo	19 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, medio
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	24 mm
Raggio di piroettamento	70 mm
Ingombro di piroettamento	140 mm
	poliammide
Diametro cuffia superiore	41 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	60 mm
Larghezza della piastra	60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	48 mm
Larghezza foro piastra (minima)	38 mm
Larghezza foro piastra (massima)	48 mm
Diametro del foro della piastra	6,3 mm

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Numero d'ordine 00036676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

