INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# LUMINA

## 6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Lumina |
| Tipo | Ruota girevole con freno intermittente |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 59 mm |
| Larghezza complessiva | 55 mm |
| Peso complessivo | 0,13 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Zama / Alluminio |
| Forma della forcella | Supporto gemellato, chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Raggio di piroettamento | 51 mm |
| Ingombro di piroettamento | 102 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 8 mm |
| Larghezza corpo | 8 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

## 6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Numero d'ordine 00073825

**Disegni del prodotto**

