

## LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Lumina                    |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Электропроводящий                  | Да                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                     |
| Общая высота                       | 61 mm                     |
| Общая ширина                       | 55 mm                     |
| Общий вес                          | 0,11 kg                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полипропилен                                             |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                                     |
| Радиус поворота       | 51 mm                                                    |
| Поворотное соединение | 102 mm                                                   |
| Диаметр купола        | 45 mm                                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой  |
| Ось                     | Заклепки                                 |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                        |
| Диаметр                 | 50 mm                                    |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                     |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

## ФИТИНГ

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm                                        |

# LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

