

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Mono
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	30 kg
Statikus teherbírás	60 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	72 mm
Összsúly	0,54 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Világosszürke (RAL7035)
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	52,2 mm
Körbeforgás	104,4 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

