

# AGILA STAINLESS

7477PJO100P50

EAN 4031582350159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○   |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila stainless                       |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                                 |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Oui                                   |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                 |
| Hauteur                         | 135 mm                                |
| Largeur totale                  | 60 mm                                 |
| Poids global                    | 0.71 kg                               |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier Inoxydable, moyen |
| Forme Chape             | Galbé                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles  |
| Couleur de la chape     | Acier Inoxydable        |
| Déport                  | 43.5 mm                 |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                  |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                   |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)      |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                      |
| Largeur du corps      | 32 mm                      |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm              |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 56 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 61.5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.5 mm               |

# AGILA STAINLESS

7477PJO100P50

EAN 4031582350159

Numéro de commande 00036326

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

