

NOVATECH

ETY 100X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852

Número de pedido 00830222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 210 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 170 kg

Capacidad de carga estática 420 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,48 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 100 mm

Ancho de Banda de rodadura 25 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 14 mm

Anchura del cuerpo 25 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

NOVATECH

ETY 100X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852

Número de pedido 00830222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

