

# ALPHA STAINLESS

8477UOD160P63

EAN 4031582333152  
Numero d'ordine 00038019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                     |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale     |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 400 kg                              |
| Portata statica                     | 800 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 200 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 96 mm                               |
| Peso complessivo                    | 2,077 kg                            |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Bianco naturale                  |
| Diametro                    | 160 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 40 mm                            |
| Larghezza corpo             | 40 mm                            |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Colore                    | Acciaio Inossidabile          |
| Disassamento              | 60 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 167 mm                        |
| Ingombro di piroettamento | 334 mm                        |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm                         |
| Inossidabile              | ✓                             |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8477UOD160P63

EAN 4031582333152  
Numero d'ordine 00038019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

