

AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582342185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila care
Tip	Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Conductiv electric	✓
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	138 mm
Greutate totală	0,798 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCĂ

Material	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	38 mm
Raza de pivotare	88 mm
Interferență pivotantă	176 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil
Diametru Șurub	28 mm
Lungime Șurub	96 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582342185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

