

AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Aviana
CO ₂ -uitstoot (scope 3)	2.53
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	104,5 mm
Totale breedte	69 mm
Totaal gewicht	0,72 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	29 mm
Zwenk radius	69,5 mm
Uitzwenking	138 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Precisie kogellagers
Kleur loopvlak	Antraciet grijs (RAL7016)
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	2

Red Dot
Design
AwardDuitse
Design
Award

Producttekeningen

