

# AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam                         | Aviana                              |
| CO <sub>2</sub> -uitstoot (scope 3) | 2.53                                |
| Type                                | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
| Standaard                           | EN12530 - Apparaten zwenkwielen     |
| Draagvermogen bij 3 km/u            | 100 kg                              |
| Elektrisch geleidend                | Nee                                 |
| Roestvrij                           | Nee                                 |
| Statisch Draagvermogen              | 200 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal)        | -10 °C                              |
| Temperatuurbereik (maximaal)        | 40 °C                               |
| Totale hoogte                       | 104,5 mm                            |
| Totale breedte                      | 69 mm                               |
| Totaal gewicht                      | 0,72 kg                             |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel        |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Zilvergrijs (RAL7001)   |
| Offset                     | 29 mm                   |
| Zwenk radius               | 69,5 mm                 |
| Uitzwenking                | 138 mm                  |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen                  |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager                         | Precisie kogellagers           |
| Kleur loopvlak                | Antraciet grijs (RAL7016)      |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)          |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                |
| Diameter                      | 75 mm                          |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                          |
| Breedte wielkern              | 25 mm                          |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEVESTIGING

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                          | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout                             | 32 mm                                                  |
| Lengte Bout                               | 51 mm                                                  |
| Schroefdraad positie                      | 7 mm                                                   |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 2                                                      |

Red Dot  
Design  
AwardDuitse  
Design  
Award

Producttekeningen

