

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.14 kg

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	60 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

