

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип корпуса Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 100 kg

Грузоподъемность статическая 200 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

Общий вес 0,14 kg

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 60 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 20 mm |
| Длина хаба | 12 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

