

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	180 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	360 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	2.04 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20.1 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

