



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	141 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.558 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	38 mm
회전 반경	87 mm
회전 간섭	174 mm
덤 직경	52 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	77 mm
플레이트 너비	67 mm
플레이트 홀 길이(최소)	46.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	61.5 mm
플레이트 구멍 직경	8.5 mm



IF 디자인 어워드

제품 정보

ICS

5320UAP100P50 7001

EAN 4031582309713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF 디자인  
어워드

기술 도면

