INFORMAZIONI DI PRODOTTO

NOVATECH

RK.ETP085x80-Ø47x15,5

EAN 4031582369571

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Non definito
Materiale del battistrada	Polipropilene, morbido
Diametro	85 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Diametro cuscinetto a sfere	47 mm
Larghezza cuscinetto a sfere	15,5 mm

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	800 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP085x80-Ø47x15,5

EAN 4031582369571

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto





