

NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Type de roulement | 6005 |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 550 kg |
| Statique Capacité de charge | 1100 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |

NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

