

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Номер на поръчката 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Elastech                         |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 200 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                            |
| Общо тегло                         | 0,51 kg                          |

## КОЛЕЛО

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото      | Алуминий                             |
| Материал на реазбата    | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер                |
| Цвят на Колело          | Метален                              |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба    |
| Диаметър                | 100 mm                               |
| Ширина на Резба         | 40 mm                                |
| Диаметър на отворите Ос | 8 mm                                 |
| Дължина на центъра      | 45 mm                                |
| Ширина на тялото        | 40 mm                                |
| Твърдост на Резба (A)   | 68 Бръснач A                         |

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Номер на поръчката 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

