

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо	Природний білий
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,51 kg

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781

Номер замовлення 00064271
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

