

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea clinic
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	类似 EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
不锈	✓
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	155 mm
总宽度	71 mm
总重量	1.16 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	47.5 mm
旋转半径	122.5 mm
转向干涉	254 mm
提示	支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。

固定件

固定件类型	带凸轮的阀杆, 用于异型杆, 短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	50 mm
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖

产品信息

LINEA CLINIC


5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖