

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540

Numéro de commande 00830294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa load
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Capacité de charge statique	2400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	355 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	15,079 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Pivot en butée et roulements rouleaux
Couleur	Zingué bleu
Déport	70 mm
Rayon d'encombrement	222,5 mm
Diamètre d'encombrement	445 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540

Numéro de commande 00830294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540

Numéro de commande 00830294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

