

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	87 mm
전체 너비	53 mm
전체 체중	0.209 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	62 mm
회전 간섭	124 mm
덤 직경	20 mm

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	38 mm
플레이트 너비	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	28 mm
플레이트 구멍 직경	4.4 mm