

GALEA

5077PJH125P30-10

EAN 4031582379099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Galea |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 162 mm |
| Totale breedte | 66 mm |
| Totaal gewicht | 0,545 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Glijlager |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|---------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 129 mm |
| Draaicirkel | 258 mm |
| Diameter koepel | 59 mm |

FITTING

| | |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 10 mm |

GALEA

5077PJH125P30-10

EAN 4031582379099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

