

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 SCREWED

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezetőképesség	✓
Statikus teherbírási	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	162 mm
Teljes szélesség	65 mm
Összsúly	0,656 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezetőképességű
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromosan vezetőképességű
Csapágy	Siklócsapágy
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	90 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	135 mm
Körbeforgás	270 mm
Kúpola átmérője	59 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	22 mm
Csavar hossza	40 mm

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 SCREWED

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

