

OMIKRON TWIN


9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Numéro de commande 00007024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron twin
Capacité de charge à 4 km/h	2000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	250 mm
Largeur totale	189 mm
Poids	12.48 kg

CHAPE

Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	160 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Numéro de commande 00827824

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

