

## ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tread hardness          | мягкий                                     |
| Материал корпуса        | Полиамид                                   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник           |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                 |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                          |
| Диаметр                 | 125 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 40 mm                                      |
| Диаметр отверстия Ось   | 12 mm                                      |
| Длина хаба              | 44 mm                                      |
| Ширина тела             | 40 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая А                             |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○   |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○   |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Elastech                                  |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 250 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 500 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,4 kg                                    |

# ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Номер заказа 00030962  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

