



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	5.35 kg




NOVATECH

FTP 200x60-Ø25 HL60

EAN 4031582379674

Numéro de commande 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.