


OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Omikron twin
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	подобен EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	2500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2000 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	3750 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	275 mm
Обща ширина	154 mm
Общо тегло	15.77 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Цвят	Прозрачно Покритие
Lubrication nipple	1
Диаметър на купол	160 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	200 mm
Ширина на плаката	160 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	160 mm
Диаметър на отвора на плаката	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Номер на поръчката 00801882

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

