

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Objednávací číslo 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ○○○○○

Hlučnost ○○○○○

Opotřebení ○○○○○

Odolné vůči korozi ○○○○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 440 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 175 mm

Stavební výška 128 mm

Celková hmotnost 10,68 kg

KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 125 mm

Šířka Běhoun 35 mm

Šířka středu kola 35 mm

UCHYCENÍ

Vyosení 33 mm

Poloměr otáčení 100 mm

Průměr otáčení 200 mm

Poloměr otáčení 130 mm

MONTÁŽ

Délka plotny 145 mm

Šířka plotny 145 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Průměr otvoru plotny 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Objednáací číslo 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

