

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209

Pasūtījuma numurs 00063721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila care
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	188 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	1,114 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	91 Krasts A
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	45 mm
Pagrieziena rādiuss	120 mm
Grozāms savienojums	240 mm
Kupola diametrs	60 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	51 mm
Skrūve vītnes pozīcija	7 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	4

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209

Pasūtījuma numurs 00063721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

