MAXTECH EVO

PBO200x48-Ø12 HL35 TFR

EAN 4031582400380

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	48 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	34 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech evo
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Poids	0.35 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH EVO

PBO200x48-Ø12 HL35 TFR

EAN 4031582400380

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH