

AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila care
Tipo	Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	188 mm
Peso complessivo	1,03 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	45 mm
Raggio di piroettamento	120 mm
Ingombro di piroettamento	240 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	51 mm

AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

