

ALPHA

3470UOO160P30-13

EAN 4031582304671
Bestelnummer 00032792

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	195 mm
Totaal gewicht	1,633 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	55 mm
Zwenk radius	135 mm
Draaicirkel	270 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

ALPHA

3470UOO160P30-13

EAN 4031582304671
Bestelnummer 00032792



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

