INFORMAȚII DESPRE PRODUS

GALEA

5071PJH100R05-22x40

EAN 4031582368437



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Galea
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	139 mm

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Închis
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	40 mm
Interferență pivotantă	205 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	22 mm
Lungime Șurub	40 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5071PJH100R05-22x40


EAN 4031582368437

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH