

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	450 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	229 mm
Àmplia general	70 mm
Pes total	1,62 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	60 mm
Scio de giro	160 mm
Sterferencia de giro	320 mm
Dome Dictel	70 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
El Banda de rodadura Color	Gris de pissarra (RAL7015)
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	59 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	45 mm
Posició Pern	7 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2
Col·lecció	Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF
DissenyPremi
Red Dot
Disseny
Award

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154

Número de comanda 00030458
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

