

# ALPHA STAINLESS

8478PJD200P63 TFR

EAN 4031582386813



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha stainless                  |
| Tipo de carcasa               | Rueda fija                       |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 200 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 400 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                            |
| Altura total                  | 240 mm                           |
| Peso total                    | 1,813 kg                         |

## ARO

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                      |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica                 |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos, Inoxidable |
| Eje                                | Enroscado con tuerca               |
| Diámetro                           | 200 mm                             |
| Ancho de Banda de rodadura         | 46 mm                              |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                         |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material                 | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                    |
| Inoxidable               | ✓                        |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 115 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm            |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |