

GALEA STAINLESS

5081PJC100P60-90x70

EAN 4031582368017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	138 mm
Poids global	0.49 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	90 mm
Largeur de plaque	70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	60 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	50 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	55 mm
Diamètre du trou de la plaque	8 mm

GALEA STAINLESS

5081PJC100P60-90x70

EAN 4031582368017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

