

AGILA

2470PJO150P50

EAN 4031582300857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 185 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids global | 0.8 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 45 mm |
| Rayon d'encombrement | 120 mm |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 77 mm |
| Largeur de plaque | 67 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 56 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 61.5 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 8.5 mm |

AGILA

2470PJO150P50

EAN 4031582300857

Numéro de commande 00029490
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

