

ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	135 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	270 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	195 mm
Waga całkowita	2,26 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	60 mm
Promień działania koła	167 mm
Zasięg działania koła	334 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Ośłony gwintu	Bez ośłony gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	13 mm

ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

