

INTEGRAL SMART PLUS

1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Integral smart plus
하우징 유형	중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	135 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	405 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	183 mm
전체 너비	62 mm
전체 체중	1.13 kg

하우징

주택 자재	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	그레이 화이트(RAL9002)
오프셋	40 mm
회전 반경	115 mm
회전 간섭	230 mm
돔 직경	62 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
트레드 색상	슬레이트 회색(RAL7015)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	51 mm
볼트 나사산 위치	7 mm
볼트 장착 구멍 수량	4