



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	340 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	680 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	허브 튜브가 장착된 롤러 베어링
직경	127 mm
트레드 폭	50.8 mm
차축 홀 직경	12.7 mm
허브 길이	63.5 mm

